



# NOVASET™ 750E

## DESCRIÇÃO


Resina fenólica alcalina zero nitrogênio para cura com catalisador éster desenvolvida para fundições de metais ferrosos e não ferrosos e apresenta excelente desempenho em vários tipos de areia incluindo sílica, cromita e olivina.

Resina muito reativa, para cura à temperatura ambiente.


Boa resistência à tração e umidade.

Boa colapsibilidade e baixo odor.

## VIDA DE BANCA – DOG BONE



## TESTE DE FUMAÇA



## DADOS ANALÍTICOS

pH (20 °C)	12 – 14
Visc. Copo Ford 4 (25°C), s	Máx. 80
Peso Específico (25°C), g/cm <sup>3</sup>	1,180 – 1,280
Teor de Não Voláteis, %	50 – 55

## INSTRUÇÕES DE USO

- 1,2 - 1,5% da NOVASET™ 750 E sobre o peso da areia.
- 20 - 25% de Catalisador 100/200/300/400 sobre o peso da resina (nunca deverão ser misturados resina e catalisador na ausência da areia, pois ocorrerá solidificação).

## ESTOCAGEM

ASK Produtos Químicos do Brasil Ltda. | Via Anhanguera, km 103 | Nova Aparecida, Campinas - SP Brasil 13068-616 | Tel. +55 19 3781-1300  
[info.brazil@ask-chemicals.com](mailto:info.brazil@ask-chemicals.com) | [www.ask-chemicals.com](http://www.ask-chemicals.com)

As seguintes marcas são registradas pela ASK Chemicals GmbH, ASK Chemicals Metallurgy GmbH ou ASK Chemicals LP em um ou mais países: ALPHASET, ASKOBOND, ASKRONING, ASKURAN, BERANOL, BETASET, CERAMCOTE, CHEM-REZ, DENODUL, DISPERSIT, EXACTCAST, EXACTCALC, EXACTFLO, ECOCURE, ECOPART, GERMALLOY, INFORM, INOBAKE, INOSOLVE, INOTEC, ISOCURE, ISO-FAST, ISOMAX, ISOSEAL, ISOVENTS, LINO-CURE, MAGNASET, MIRATEC, NOVACURE, NOVANOL, NOVASET, OPTIGRAN, OPTINOC, PEP SET, REMMOS, SMW-INSERT, SOLITEC, STA-HOT, UDICELL, VEINO, VEINO ULTRA, VELVACOAT, ZIP SLIP, ZIP CLEAN.



## NOVASET™ 750E

- Deve ser armazenado em temperaturas acima de 5°C e abaixo de 35°C. Apresenta 90 dias de validade desde que a temperatura de armazenamento não exceda 25°C e sem contato direto com a luz do sol ou calor.
- Deve ser armazenado em tambores revestidos de plástico ou tanques resistentes à corrosão. NÃO USE tubulação de alumínio ou mangueiras de borracha. As tubulações e válvulas devem ser de polietileno, polipropileno, nylon ou aço inoxidável. Para pequenas quantidades, frascos de plástico ou vidro são recomendados.

### MANUSEIO

---

NOVASET™ 750 E contém ingredientes que podem ser nocivos se mal manuseados. O contato com a pele e olhos deve ser evitado e EPIs apropriados devem ser usados durante o manuseio.

Para mais informações consulte o item n° 7 "Manuseio e Armazenamento" na Ficha de Informações de Segurança de Produto Químico (FISPQ).

Rotulagem: Consulte a Ficha de Informações de Segurança.

### PRODUTOS COMPLEMENTARES

---

A ASK Chemicals também fornece uma linha diversificada de tintas refratárias, agentes desmoldantes e aditivos de areia que complementam o sistema NOVASET™. Por favor, consulte o seu representante da ASK Chemicals para uma recomendação.