




EXACTCAST KMV (EX / EXF) con galleta

Minimizas rotas aglomeradas en caja fría, altamente exotérmicas, sin fibras para piezas de hierro acero y bronce



Tipos & Dimensiones



- Mejora de rendimiento por su escasa cantidad de metal líquido.
- La geometría exterior favorece el moldeo y la compactación.
- Muy ligeras de peso.

EXACTCAST KMV están disponibles en los siguientes modelos, con sus dimensiones y embalaje:

Tipo	Módulo	Capacidad		Dimensiones						Dimensiones de galleta			Embalaje
		exoth. cm	Volumen dm ³	Peso kg	Ø D _o mm	Ø D _u mm	H mm	h mm	Ø d _u mm	Ø d _o mm	Ø D _B mm	Ø d _B mm	
KMV 88 GP 20	1.70	0.088	0.616	84	60	122	97	36	32	56	20	6	34 / 952
KMV 121 GP 20	1.90	0.121	0.847	98	66	128	110	40	35	56	20	6	24 / 672
KMV 159 GP 25	2.20	0.159	1.113	115	82	120	100	50	40	76.5	25	8	18 / 504
KMV 238 GP 40	2.20	0.238	1.666	115	82	120	100	60	50	106.5	40	10	18 / 504
KMV 339 GP 30	2.80	0.339	2.373	120	98	145	120	68	55	98	30	10	18 / 432
KMV 339 GP 40	2.80	0.339	2.373	120	98	145	120	68	55	106.5	40	10	18 / 432
KMV 339 GP 50	2.80	0.339	2.373	120	98	145	120	68	55	132	50	10	18 / 432
KMV 590 GP 40	3.80	0.590	4.130	142	110	150	125	80	75	106.5	40	10	10 / 240
KMV 590 GP 50	3.80	0.590	4.130	142	110	150	125	80	75	132	50	10	10 / 240
KMV 780 GP 30	4.20	0.780	5.460	170	128	205	165	80	75	98	30	10	8 / 160
KMV 780 GP 40	4.20	0.780	5.460	170	128	205	165	80	75	106.5	40	10	8 / 160
KMV 780 GP 50	4.20	0.780	5.460	170	128	205	165	80	75	132	50	10	8 / 160
KMV 780 GP 60	4.20	0.780	5.460	170	128	205	165	80	75	159.5	60	12	8 / 160
KMV 780 GP 70	4.20	0.780	5.460	170	128	205	165	80	75	187	70	13	8 / 160



EXACTCAST KMV (EX / EXF) con galleta

Propiedades Técnicas y Ventajas Ecológicas

- El uso de la galleta reduce los costos de acabado al mejorar el corte y disminuir el área de contacto.
- Se reducen los costos de limpieza y acabado.
- La geometría de la mazarota facilita la compactación pobre en el momento del moldeo o atacado.
- Adecuado a las líneas de moldeo horizontales cuando se usa en combinación con varillas.
- Disponibles en formulas sin Flúor (EXF) y con bajo flúor (EX).
- Reducción de la degradación grafitica cuando se emplean minimazarotas sin flúor.
- Al utilizar minimazarotas sin flúor se elimina la contaminación por flúor en el sistema de arena.

Condiciones de Almacenamiento

- 36 meses (almacenar en un lugar seco y con su embalaje original).
- Proteger de la humedad.
- Mantener lejos de llamas u otros medios de ignición.
- Leer las Hojas de Seguridad.